

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) 4K/60Hz 3m

Product ID: HDMM3MP



プレミアム認証ハイスピードHDMI®ケーブル(3m)。プレミアムHDMIケーブル認証プログラムに基づくテストを通過しており、高解像度伝送、EMI保護など最新のHDMI仕様に対応しています。

プレミアム認証を取得したStarTech.comのHDMIケーブルには、個々に偽造防止機能つきのラベルがついているため、安心してご利用いただけます。

HDMIの最新機能を活用

この4K対応HDMIケーブルは、4K/60Hz(3840x2160p)の解像度と18Gbpsの伝送帯域に対応しています。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)にも対応しており、高いコントラスト比と鮮明なカラーを保持します。

解像度とスピードの向上、よりシャープなイメージなど、優れたビデオ体験を提供する本ケーブルでは、現在最も進んだHDMI機能が保証されています。信頼性の高いホームシアターの構成や、臨場感あふれるデジタルサイネージやプレゼンテーションなどに最適なケーブルとなります。

また、最大32の非圧縮デジタルオーディオチャンネルに対応しており、極めて明瞭なサウンドを実現します。旧バージョンのHDMI仕様とも下位互換性があり、既存のHDMI機器との使用も可能です。

プレミアム認証HDMIで優れた接続機能を提供

このケーブルは、厳格なコンプライアンス検証を通過しており、HDMI認可テストセンターによって仕様通りの高帯域機能対応が保証されています。EMIテストも行われており、ワイヤレス信号の干渉も最小レベルに抑えられています。

1台のディスプレイでデュアルビデオストリームに対応

このケーブルはデュアルビデオストリームに対応しており、同じディスプレイで2件のビデオを同時に表示することができます。デュアルビデオストリーム機能を使用するには、マルチビュー対応のディスプレイが必要となります。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 4K対応ディスプレイ／デバイスを接続

Features

- プレミアムHDMI認証
- HDMI 2.0仕様のすべてをサポート
- 4K@60 Hzの解像度に対応
- 18Gbpsの性能に対応
- HDR(High Dynamic Range)サポートでコントラスト比の向上と正確なカラー再現に対応
- サンプリング周波数1536Hzに対応する最大32のオーディオチャンネル
- 21:9 シネマアスペクト比に対応
- 1台のディスプレイにデュアルビデオストリームを伝送
- 3Dビデオ対応
- 複数のユーザーにマルチストリーム音声を提供(最大4ユーザー)
- BT.2020色域対応
- CEC(Consumer Electronics Control)機能に対応
- 旧バージョンのHDMIと下位互換性あり

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
性能	オーディオ仕様	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
コネクタ	コネクタA	1 - HDMI(19ピン) オス
	コネクタB	1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴	ケーブル長さ	9.8 ft [3 m]
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	30 AWG
	色	ブラック
	製品重量	8.3 oz [234 g]
	製品長さ	9.8 ft [3 m]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	11.1 oz [315 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 3m プレミアムハイスピードHDMIケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.