



ZC2-JY81

## Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriger Kopf	ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE07
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Spring rod lever Federrückstellung (mit Thermoplastischem-Ende)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung

## Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne

## Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-70 °C für niedrige Temperatur -25-70 °C für Standard
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40-70 °C für niedrige Temperatur -40-70 °C für Standard
Umweltbedingungen	Niedrige Temperatur Standard

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------