

## MERKMALE

- Federverriegelung mit ausgezeichneten Korrosionsschutzeigenschaften
- Betriebsspannung
- Abstand zwischen Verriegelung und Verriegelung: 46 mm

## Federbelastete Verriegelung aus Edelstahl

RS Best.-Nr. 726-4166



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

RS Pro Edelstahl-Kipphebel und -Verriegelung (separat erhältlich). Kippverriegelungen sind eine Art mechanischer Befestigungselemente und werden auch als Übermittelbefestigungen, Zugverriegelungen und Schnellverschlüsse bezeichnet und bieten eine sichere und einfache Befestigung im verriegelten Zustand. Das einzigartige Nockendesign macht die Kipphebelverriegelung stark und zuverlässig, und die Schnellentriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles Öffnen. Bei der Auswahl einer Kippverriegelung müssen Sie die maximale Last berücksichtigen, der sie ausgesetzt ist, da jede Verriegelung und jeder Haken für eine maximale Last ausgelegt ist. RS PRO verfügt über eine große Auswahl an Kippverriegelungen aus Edelstahl und Stahl und Türverriegelungen für große oder kleine Anwendungen einschließlich hochfester Verriegelungen, verriegelbare, einstellbare und nicht einstellbare Optionen.

[726-4166](#) - Federverriegelung aus Edelstahl mit Drucktaste  
Abmessungen: Länge 61 mm x Breite 29 mm x Tiefe 16 mm  
[726-4169](#) - Verriegelung für Edelstahl-Federverriegelung

## Allgemeine Spezifikationen

<b>Werkstoff</b>	Edelstahl
<b>Federbelastet</b>	Ja
<b>Betriebsspannung</b>	13kgf
<b>Anwendung</b>	Koffer und Behälter, Gehäuse, Industriemaschinen, Lebensmittelbehälter und Schiffsausrüstung, leichte Anwendungen

## Mechanische Spezifikationen

<b>Abmessungen</b>	61 mm x 29 mm x 16 mm
<b>Tiefe</b>	16mm
<b>Länge</b>	61mm
<b>Breite</b>	29mm

## Zulassungen



7264166 S Steel Latch

7264169 S Steel Catch Plate

