

Datenblatt:

Kupplung T13 gr

Kupplung T13 grau



Artikelnummer 14 9622 2 0 GR
EAN 7611007084509 
Einheits Nr.
Einheit STK
Verpackungseinheit 50
Verpackungsmasse 4.0 x 3.0 x 7.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.028 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifr. 85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kupplung
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 13
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Grau
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Produkthöhe	30 mm
Produktbreite	40 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.028 Kg
Verpackungsart	offen