

113.13.063 -30 inHg 1/4 NPT raccord vertical

Manomètre à tube manométrique, avec remplissage de liquide

Numero articolo: 48765972

Quantità: 1 pz.

Codice d'ordine: 113.13-C-PV310Z-NB-UVZZLZ4ZZA-ZZZ CZ2
DIAL-IAZ1ZZZZZZZZZ1Z- 1Z1ZZ9ZZZZ
LABEL-E01DE-ZZZZZ

Panoramica: 113.13.063 -30 inHg 1/4 NPT raccord vertical
Boîtier: Plastique noir avec lunette et évent de sécurité
Cl. 2,5
Remplissage de liquide: glycérine
emballage unitaire
Butée de zéro
EN 837-1 *Cl.2.5* *WIKA*

Dettagli: Manomètre à tube manométrique, avec remplissage de liquide
boîtier plastique, type 113.13
Type: 113.13
Spécifications selon fiche technique: PM 01.04
Elément de mesure: alliage de cuivre
Mouvement: Alliage de cuivre
Lunette: Sans
Voyant: Plastique, soudé par ultrasons / collé sur le boîtier
Index rouge / aiguille suiveuse: Sans
Diamètre: 063 mm
Etendue de mesure: -30...0 inHg
Raccordement process: 1/4 NPT
Position du raccord: raccord vertical
Classe de précision: Cl. 2,5
Remplissage de liquide: glycérine
Aiguille: standard
Emballage: emballage unitaire
Type: 113.13
Description du cadran
Pressure Gauge Standard: International (norme EN837)
couleur pour 1ère échelle (extérieure): noir
fond du cadran: Blanc
logo du fabricant: *WIKA*
Butée sur le cadran: au zéro
marquage norme sur cadran: *EN 837-1*
classe de précision sur cadran: *Cl.2.5*