



FRANCAIS

Fiche technique

Projecteur halogène 400 W de RS Pro, intérieur/extérieur, halogène IP44, 220 - 240 V

Code commande: 791-8276



Caractéristiques et avantages

Projecteur halogène

Boîtier en aluminium moulé

Les dimensions sont de 265 mm (H) x 185 mm (l) x 125 mm (P)

Adapté pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

Indice de protection IP44

Puissance de 400 W.

Plage de tension nominale de 220 - 240 V

Conforme aux normes de contrôle électrostatique ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007

Ampoule R7s de 118mm non inclus.

Conforme à la directive RoHS (restriction des substances dangereuses)

Spécifications

220 - 240 V c.a., 50 Hz

Taille du produit : 18,5 x 14,5 x 18,2 cm

Finition noir matte en époxy GS/EMC/IP44 certifié