



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LG
Kurzbezeichnung des Geräts	LG1K
Produkt oder Komponententyp	Gekapselter Direktanlasser
Geräteanwendung	Sicherheit
Nutzungskategorie	AC-3
Verteileraufbau	Leistungsschalter Lasttrennschalter Schütz
Motorleistung (kW)	4 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
Einstellber. für therm. Schutz	6-10 A
Spannung Steuerkreis [Uc]	380/400 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Drehantrieb Not-Halt/Not-Aus rot Drucktaster Start weiß I Drucktaster AUS schwarz O

Zusatzmerkmale

Kabeleinführungsnummer	4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Breite	175 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	165 mm
Produktgewicht	1,12 kg

Montage

Normen	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
--------	------------------------------

Material	Polycarbonat
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 60529
Umweltbedingungen	Standard

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Verfügbar Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------