



Données techniques

1R6X8X10

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	6 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	10 mm
F - Cote sous Rouleaux	8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,15 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	1 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,002 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION	
da min - Diamètre mini épaulement BI	7,2 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,15 mm