



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 1000 Ekip Touch LI 4p WMP

E1.2B 1000 Ekip Touch LI 4p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2B 1000 Ekip Touch LI 4p WMP
产品ID	1SDA072764R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644766146
目录说明	E1.2B 1000 Ekip Touch LI 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	9df8a5cb-c7cc-4a07-a1e1-2076ea32fe0f Italy (IT)
简化的SCIP	e750132d-4b8e-426e-bc2c-1cd6243474c6 Estonia (EE) 87d18557-596c-4a98-ab31-c8f78c504c9d Sweden (SE) 61cbce68-f220-4448-a113-13d45a93d872 Czech Republic (CZ) Oaa07122-0a9a-4831-8f04-3a355465aa32 Bulgaria (BG) b9902649-6ef1-4fe1-8c0c-4f93226f7124 Netherlands (NL) 3f1ed8aa-e91a-418d-af84-4279791b2810 Hungary (HU) 73eb0db2-19dd-4a0d-b772-eb77f3668aa8 France (FR) 7a099a02-b05d-4026-a54d-db51ae6e1d88 Spain (ES) 006e2d96-4a2e-46c7-880f-c8ed4d41b309 Greece (GR) Od5e384d-0bc3-4fbe-983f-1a73cb6ae675 France (FR) c48a6f21-3d71-45fc-b6c4-e030f5f9d396 Sweden (SE) 1a494c4f-9c92-4715-9daa-c5b753d91076 Germany (DE) cb453a64-e7f9-470e-a2e5-bc245faf5600 Poland (PL) 5fd28c83-a816-42a6-8214-536cc5e1d877 Croatia (HR) 006e2d96-4a2e-46c7-880f-c8ed4d41b309 Greece (GR) c48a6f21-3d71-45fc-b6c4-e030f5f9d396 Sweden (SE) Oaa07122-0a9a-4831-8f04-3a355465aa32 Bulgaria (BG) 7a099a02-b05d-4026-a54d-db51ae6e1d88 Spain (ES) 3f1ed8aa-e91a-418d-af84-4279791b2810 Hungary (HU) 73eb0db2-19dd-4a0d-b772-eb77f3668aa8 France (FR) a0393c53-f166-4c98-8af2-df72590a8ebf Belgium (BE) e393c247-4f6a-41b3-a4f1-4b8e7752372c Germany (DE) 87d18557-596c-4a98-ab31-c8f78c504c9d Sweden (SE) 2e4f0579-8dbb-4811-b2b1-a56d410c3db1 Denmark (DK) 45fc52f0-5974-4b16-9728-416e70770af3 Germany (DE) a0393c53-f166-4c98-8af2-df72590a8ebf Belgium (BE) cb453a64-e7f9-470e-a2e5-bc245faf5600 Poland (PL) 4ea0650d-aec3-4254-85dd-53e2c39d28d2 Germany (DE) 2e4f0579-8dbb-4811-b2b1-a56d410c3db1 Denmark (DK) 45fc52f0-5974-4b16-9728-416e70770af3 Germany (DE) c1888454-de6c-420b-b0c7-cd6aa9e3232a Belgium (BE) 19f85bfb-c978-43a4-a907-125c689aba1d Poland (PL) 5fd28c83-a816-42a6-8214-536cc5e1d877 Croatia (HR) fa615a2d-48cb-401e-a4ef-2dd424e674a8 Germany (DE) 34062167-58b5-4fe4-a438-55686ef2c4c4 Poland (PL) 1a494c4f-9c92-4715-9daa-c5b753d91076 Germany (DE) 8f46bdba-03e5-46b0-af4a-162f720e0ffc Hungary (HU) e750132d-4b8e-426e-bc2c-1cd6243474c6 Estonia (EE) 8f46bdba-03e5-46b0-af4a-162f720e0ffc Hungary (HU) fa615a2d-48cb-401e-a4ef-2dd424e674a8 Germany (DE) 61cbce68-f220-4448-a113-13d45a93d872 Czech Republic (CZ) c1888454-de6c-420b-b0c7-cd6aa9e3232a Belgium (BE) 2c386b3c-c024-4e90-b3f1-cfc90bf62df9 Finland (FI) 67bdeba4-ef5c-4277-8b51-77f718babf00 Portugal (PT) Od5e384d-0bc3-4fbe-983f-1a73cb6ae675 France (FR) e393c247-4f6a-41b3-a4f1-4b8e7752372c Germany (DE) 4ea0650d-aec3-4254-85dd-53e2c39d28d2 Germany (DE) e67cef19-d47e-4724-8e84-7e67cd1d1a3b Norway (NO) 2c386b3c-c024-4e90-b3f1-cfc90bf62df9 Finland (FI) e67cef19-d47e-4724-8e84-7e67cd1d1a3b Norway (NO) b9902649-6ef1-4fe1-8c0c-4f93226f7124 Netherlands (NL) 19f85bfb-c978-43a4-a907-125c689aba1d Poland (PL) 67bdeba4-ef5c-4277-8b51-77f718babf00 Portugal (PT) 34062167-58b5-4fe4-a438-55686ef2c4c4 Poland (PL)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	ZABQEGAD000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644766146
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	348 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	20 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	350 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	23 kg
1级包装 EAN	8015644766146

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0065

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _n])	100 %
极数	4P
功率损耗	156 W
额定电流 (I _n)	1000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA

	(690 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

