

AGILA TWIN

1977PIO075P30-13 TFR

EAN 4031582400175

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	25 mm
Trou central	13 mm
Déport	31.4 mm
Diamètre d'encombrement	172 mm
Hauteur	99 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.871 kg
Rayon d'encombrement	86 mm
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

