




Save as PDF



Peli lights - 1900 Flaslights for industry



Im Gegensatz zu herkömmlichen Taschenlampen, die einen gelblichen Strahl erzeugen, verwendet die MityLite 1900 eine hochintensive Xenon-Lampe, die einen starken, hellen Lichtstrahl erzeugt. Mit dieser kompakten Taschenlampe können Sie durch dichten Rauch, Nebel und Staub leuchten. Sie ist tauchfähig und wird mit einer Drehkopfschalter Ein-/Aus geliefert. Die 1900 kann immer und überall verwendet werden. Betrieben mit 2 AAA Alkaline Batterien.



Peli lights - 1900 Flaslights for industry

ANSI FL1 Specifications

LICHTQUELLE	Hoch Xenon
BATTERIEN	2 AAA Alkaline (Included)
LADEZEIT	N/A
SPANNUNG	3
LÄNGE	10.4 cm (4.09")
GEWICHT M. BATTERIEN	0.09 kg (3 oz.)
GEWICHT O. BATTERIEN	0.02 kg (0.75 oz.)

LICHTLEISTUNG

LAUFZEIT (Std./Min)

LEUCHTWEITE (Meter)

PIKETTENLEUCHTSTÄRKE (Candela)

Wasserfest

FL1 STANDARD	Hoch
	1h 30m
	45m
	571cd

Zulassungen

- Class I, Div. 2; Gp ABCD, T3C; Class II; Div. 2; Gp G.

- Ex ib e IIC T4 IP67 IEC Ex TSA 06.0021X

- Class I, Div. 1, GP C,D, T3C CONFORMS TO STD UL 783

Materials

Gehäuse	Linse	Ummantelung der Linse	Schalter
Xenoy Polymer Resin	Polycarbonate Resin	Xenoy Polymer Resin	Twist On/Off Lens Shroud

Clip	Kontakt, Feder & Halterung	O-Ring	Nachtsichtscheiben
N/A	Phosphore/Bronze	Ethylene Propylene	N/A

Konfiguration

Kat. #	Beschreibung

Peli lights - 1900 Flaslights for industry Zubehör

Kat. #	Beschreibung