Datenblatt:

Ladestation IQ 1xT13 + 1xUSB-A 36W + 1xUSB-C PD 45W 1.5m ant

Kleine Ladestation als idealer Reisebegleiter und Problemlöser für die Ladung aller elektronischen Geräte.
1 Steckplatz T13 und jeweils eine USB-A und USB-C Kontaktbuchse ermöglichen das Aufladen von Kameras, Phones, Pads usw. Anschlusskabel Td 3x1/T12. Kabellänge 1.5m.
Ein unverzichtbarer Helfer auf Reisen - überall dort wo es zu wenig Steckdosen hat.





Artikelnummer	50 00028 ANT
EAN	7611007169381
Einheits Nr.	986770013
Einheit	STK
Verpackungseinheit	4
Verpackungsmasse	
Bruttogewicht	
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	iQ
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13 (1x), USB-A (1x), USB-C (1x)
Steckdosenfarbe	Anthrazit
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm2
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Antirutschpad
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Anthrazit
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Zusatzfunktionen	USB-A Ladebuchse + USB-C PD 45W Ladebuchse
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung