



/ MS7SC

Clé à molette à tête capotée isolée 1000V



Voir la fiche
technique en ligne



Fiche technique



/ Légende du tableau

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l'outil : $\pm 5\text{mm}$ sur la cote nominale.

Référence produit

MS7SC 215

MS7SC 265

MS7SC 315
