

## MERKMALE

- Flexibler einstellbarer Schwanenhals
- Doppelschirmungsdesign für effiziente Wärmeableitung
- Hochwertige Bauweise
- Leicht für maximale Vielseitigkeit.

# LED-Maschinenleuchte von RS PRO, 100 → 277 V ac, 3 W, flexibler Hals, 520 mm Arm

RS Best.-Nr. 777-7959



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese flexible LED-Arbeitsplatzleuchte von RS PRO liefert dort Licht, wo Sie es benötigen, und hält Ihre Hände frei. Mit dem vollständig verstellbaren Schwanenhals gibt es keinen Beleuchtungswinkel, der nicht erreicht werden kann. Der Schwanenhals ist zudem vibrationsfest, sodass sie mit gutem Gewissen in Umgebungen mit schweren Maschinen eingesetzt werden kann.

## Allgemeine

<b>Lampentyp</b>	LED
<b>Leichte Ausführung</b>	Flexibler Arm
<b>Lampe im Lieferumfang enthalten</b>	Ja
<b>Integrierter Transformator</b>	Ja
<b>Abschirmung montiert</b>	Nein
<b>Schalter montiert</b>	Nein
<b>Schirm</b>	Kunststoff
<b>Halslänge</b>	500mm
<b>Arm-Typ</b>	Flexibler Hals

## Elektrische

<b>Netzstecker-Typ</b>	Typ C - Eurostecker
<b>Nennspannung</b>	100 V bis 240 V
<b>Wattleistung</b>	3W
<b>Energieeffizienzklasse EU</b>	A+
<b>Anzahl der Glühlampen</b>	3

## Mechanische

<b>Arm</b>	520mm
<b>Kabellänge</b>	1,8m
<b>Strahlwinkel</b>	30°

## Schutzkategorie

**IP-Schutzart**

IP 20

## Zulassungen

**Konformität/Zertifizierung**

RoHS-Konformitätszertifikat, CE-Zulassung



