







Teilenummer <i>part number</i>	Anschluss- querschnitt <i>terminal cross-section</i>	AWG <i>AWG</i>	Crimpzange <i>crimp tool</i>	Crimpbacken <i>crimping dies</i>
N 02 060 6117 001 	16 mm²	6	EK 12042 (Klauke) oder / or AHPW 400C (Neko)	TE 0600 062
N 02 060 6114 001 	25 mm²	4		TE 0600 042
N 02 060 6118 001 	35 mm²	2		TE 0600 022

Steckzyklen / *mating cycles*: ≥ 500
 Material / *material*: CuNi + PA-GF
 Oberflächenbeschichtung / *surface plating*: Ag (silver)
 Abisolierlänge / *stripping length*: 17 mm



Gewicht (errechnet) / <i>Calc WT</i> : 17,6 g		Zul. Abw. / <i>Tolerances</i> :		Maßstab / <i>Scale</i> : 1:1		A3	
Prüfmaß / <i>Testdimension</i>		ISO 2768-mH		DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING	
Teileindex / <i>Partindexnumber</i> :		Gez. / <i>Drawn</i> : 21.02.2019		Status / <i>Status</i> : Released		Buchsenkontakt 6mm RADSOK	
Bagatelle / <i>change</i> :		Gepr. / <i>Checked</i> : 01.03.2019		MGRIMM		socket contact 6 mm RADSOK	
		Amphenol Tuchel Industrial GmbH		M N 02 060 611X 001		Blatt / <i>Sheet</i> : 1	
01	201900103	22.02.2019	PWOLF	Ers. f. / <i>Replacement for</i> :		1 Bl.	
Index	Änderung / <i>Description</i>	Datum / <i>Date</i>	Name				

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.