M18 F2LM53-0

TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 53 CM DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™

- Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 53 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Eccellenti prestazioni anche sull'erba alta, con massima potenza per le applicazioni più dure
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta (70l) o scarico laterale
- Regolazione automatica della velocità della lama a seconda della potenza necessaria, per massima efficienza
- Sistema semovente con 5 impostazioni della velocità, fino a 6.4 km/h
- Controllo della velocità semplice e intuitivo
- Funziona con 2 batterie da 18V in serie, per massima potenza e prestazione (2 x 18V = 36V)
- In grado di tagliare fino a 2000 m^2 con due batterie M18™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah (misurato rimuovendo 2,5 cm di erba a 4 km/h)
- Luci frontali e laterali per illuminazione a 180°, per massima precisione di taglio
- Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio in 7 posizioni: 2.5 cm - 10 cm, per differenti tipologie di erba
- Maniglia pieghevole per trasporto e stoccaggio semplici e comodi
- Include tappo mulching, sacco di raccolta da 70L e accessorio per scarico laterale
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità lama (min_)	3,300
Diametro di taglio cm	53
Ruota anteriore (⌀ cm)	20.3
Ruota posteriore (⌀ cm)	26.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479584