

Faretto mobile a LED alimentato a batteria RUFUS 3010 MA, 3000lm, IP65, con altoparlante Bluetooth



Bluetooth



3000 LUMEN

Dati tecnici

N° articolo:	1173110200	Resistenza agli urti:	IK08
Codice a Barre:	4007123668458	Classe di protezione:	III
Flusso luminoso totale fonte principale:	3.000 lm	Categoria di protezione (IP):	IP65
Potenza:	30 W	Colore:	nero
Temperatura del colore:	6.500 K	Imballaggio:	
Numero di batterie:	1	Peso del prodotto (senza imballo):	1,27 kg
Tipo di batteria:	Accumulatore a installazione fissa	Lunghezza del prodotto (senza imballo):	5,6 cm
Tecnologia della batteria:	Ioni di litio	Larghezza del prodotto (senza imballo):	13,8 cm

Tensione:	7,4 V	Altezza del prodotto (senza imballo):	21 cm
Capacità accumulatore:	5 Ah	Peso del prodotto (incluso l'imballo):	1,58 kg
Max. durata della luce:	25 h	Lunghezza del prodotto (incluso l'imballo):	7,5 cm
Tempo di carica:	5 h	Larghezza del prodotto (incluso l'imballo):	16,3 cm
		Altezza del prodotto (incluso l'imballo):	23 cm

Testi di prodotto

Luminoso, versatile e indistruttibile.

- * Per illuminare il posto di lavoro anche in luoghi senza allacciamento elettrico.
- * Altoparlanti bluetooth® integrati da con ottima qualità del suono.
- * Interruttore con funzioni
- Luce: 100 % - 75 % - 50 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- * Cavo di carica USB Typ A / C.
- * Funzione Powerbank: porta di ricarica USB 1 A per dispositivi con cavo di ricarica USB come smartphone, tablet, ecc.
- * Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio da 7,4 V/5 Ah con funzione powerbank e spia di carica.
- * Involucro in alluminio pressofuso, protezione bordi e angoli in plastica pregiata.
- * Resistente agli urti e alle cadute da un'altezza massima di 3 m.
- * Piedistallo stabile, ripiegabile a più livelli.
- * Con adeguata borsa robusta per un trasporto sicuro.
- * In espositore di cartone a colori.