

2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung

Product ID: SV211USB



Mit dem 2-Port-VGA-Kabel-KVM-Switch SV211USB können Sie zwei VGA-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern.

Dieser VGA USB-KVM-Switch ist kompakt und verfügt über integrierte KVM-Kabel, die direkt an Ihre Systeme angeschlossen werden können, damit Sie Ihren Schreibtisch gestalten können ohne wertvollen Arbeitsplatz zu verlieren. Zudem ist der KVM USB-betrieben, sodass kein externes Netzteil und keine Steckdose benötigt werden.

Dieser VGA-KVM-Switch bietet Unterstützung für Auflösungen von bis zu 2048x1536, sodass ein hochauflösendes VGA-Display betrieben werden kann. Für einen einfachen Wechsel zwischen angeschlossenen Systemen verfügt der KVM über eine praktische Drucktastenfernbedienung an einem 1,5 m langen Kabel ebenso wie Unterstützung für Tastaturkürzel und PC- oder Mac®-kompatible Wechselsoftware.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.
- Perfekt für die gemeinsame Nutzung von Computern und angeschlossenen Peripheriegeräten daheim oder im Heimbüro
- Höhere Produktivität im Büro dank doppelter Systemsteuerung für einzelne Workstations.

Features

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536
- Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware (im Lieferumfang)
- Platzsparendes Design, minimaler Platzbedarf
- Integrierte KVM-Kabel und Remote-Switch
- Wechselsoftware unterstützt PC- und Mac®-Plattformen
- Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
- Unterstützt Hot-Plugging
- Remote-Switch an 1,5 m langem Kabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nein
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	2
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
Leistung	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und Software
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	OS-Kompatibilität bezieht sich nur auf die KVM-Software - der KVM selbst kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - PC-Auswahlanzeige
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	33.5 in [850 mm]
	Produktbreite	2.6 in [66 mm]

	Produktgewicht	11.3 oz [321 g]
	Produkthöhe	0.9 in [23 mm]
	Produktlänge	3.5 in [88 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	15.4 oz [435 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch 1 - Software-CD 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.