



## Hauptmerkmale

Produktbereich	Actassi BTR
Produkt- oder Komponententyp	19"-Profile
Geräteanwendung	Temporär
Anzahl der 19 " Einheiten - Höhe	42U - 2000 mm
Installationsmodus	Bodenstehend
Anwendungen	Telekommunikation Temporäre Anlagen Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Gehäusetyp	Technischer Rahmen
Farbe	Profile: hellgrau (RAL 7035)

## Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	2 x 19-Zoll-Stützen
Tragfähigkeit	150 kg statisch
Hilfsausrüstung	2 19"-Profile
Material	Stahlblech: aufrecht
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Produktgewicht	10,48 kg

## Montage

Normen	EIA-310D IEC 60297-3-100
--------	-----------------------------

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------