



Connecteur standard male surmoulé
selon ASTM E 1129/E 1129M-91

Standard male connector overmold
according to ASTM E 1129/E 1129M-91

Référence constructeur / Manufacturer reference	Diamètre ØD / Diameter ØD	Longueur L / Length L	Désignation / Designation
L224654-044	2 mm	7000 mm	Thermocouple K gaine inc600 sheathed thermocouple K inc600
L224654-040	2 mm	5000 mm	Thermocouple K gaine inc600 sheathed thermocouple K inc600
L224654-042	2 mm	6000 mm	Thermocouple K gaine inc600 sheathed thermocouple K inc600
L224654-046	2 mm	8000 mm	Thermocouple K gaine inc600 sheathed thermocouple K inc600

ATEX:

NORME DE REFERENCES :
COTATION : en mm
ETAT DE SURFACE :
TOLERANCES GENERALES : Suivant **FP-1032**

MATIERE :

ECHELLE : 1:2

05

04

03

02

01

Création

REV.

DATE

MODIFICATION

AUTEUR

VERIF.

PF :

FIM :

CHAUVIN
ARNOUX

PYROCONTROLE

TEL : +33 (0)4 72 14 15 40
info@pyrocontrole.com
www.pyrocontrole.com
6 bis, avenue Dr. SCHWEITZER
69881 MEYZIEU Cedex
FRANCE

TCG 46

Confidentiel: Ce plan est la propriété de la Société Pyrocontrole, il est interdit d'en faire usage, de le reproduire ou de le communiquer sans son autorisation.