



Données techniques

1R70X80X60

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	70 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	60 mm
F - Cote sous Rouleaux	80 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	2,2 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,54 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	75 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm