

MERKMALE

- Verschleißfest
- Hohe Beständigkeit gegen Schäden
- Integrierter Tragegriff, Klappdeckel und Befestigungsverschüsse
- Lieferung mit zwei Nylon-Schaumstoffeinsätzen
- Ideal für Produktwerbung und -schutz

Kunststoffkoffer von RS Pro, 200 x 225 x 70 mm

RS Best.-Nr. 556-783



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS Pro Kunststoff-Gerätekofter aus Kunststoff - Polypropylen, bieten verschleißfeste Eigenschaften mit hoher Beständigkeit gegen Beschädigung

Allgemeine Spezifikationen

Material	PP
Schaumstoff	Ja
Wasserdicht oder wasserdicht	Nein
Räder	Nein
Farbe	Schwarz
Teiler	Nein
Oberfläche	Strukturiert; glatt
Verriegelbar	Nein
Zertifizierung für Gefahrenbereiche	ATEX; Klasse I
Materialtyp	Kunststoff
Anwendungen	Musikinstrumente; Werkzeuge; Kabelgeräte; Foto- und Kameraausrüstung; Prüfgeräte; Komponentenaufbewahrung, Elektronik, Audio/Video-Geräte
Rackschiene	Ja

Mechanische Spezifikationen

Äußere Höhe	200 mm
Außenbreite	225mm
Außentiefe	70mm
Außenabmessungen	200x225x70mm
Gewicht	3.1; 8; 20kg
Bis zu	40kg
Volumen	239l
Dicke von Aluminiumblech	1mm
Verstärkt	3
LID	45mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Temperatur	-20 bis 80 °C.
------------	----------------

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP54; IP65; IP67; IPX5
--------------	------------------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CE/UR/CUR
----------------------------	-----------

