

# フロントベ ゼル

14-955.9

販売事業者  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/14-955.9/...>

お客様の製品:

---



## 14-955.9 フロントベゼル

### 前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	ステンレススチール
フロントベゼル タイプ:	フラッシュ

### 取付け

取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 機械的特性

重量:	0.034 kg
-----	----------

### 認証

<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant

### その他

簡単な説明:	フロントベゼル, Ø 35 mm, アルミ地色, ステンレススチール
寸法:	Ø 35 mm
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック

ヒント:

カラーアルマイトの色は、製造上の理由により異なる場合があります。

マウントカットアウト:

