

ケーブル - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ハロゲンフリー丸ケーブルアセンブリ、50ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、32チャンネルを接続。ハロゲンフリーは50ピンケーブルのみに対応。
ケーブル長 : 2 m

基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 099721
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	324.2 g
関税	85444290
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

その他

定格電圧 U_N	< 50 V AC
	60 V DC
各バスの最大定格電流	1 A
最大導体抵抗	0.16 Ω /m
ケーブルの長さ	2 m
単線、断面積	0.14 mm ²
使用ケーブル : ばら線数 :	7
単線、材質	スズメッキ銅
外径	10.3 mm
ケーブル、プリアセンブリ	IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
シールド	なし
挿抜回数	> 50

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C
難燃性	IEC 60332-3
	DIN VDE 0482 Part 266-2

ケーブル - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163

技術データ

プラグインコネクタ、モジュール側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	50
接続電線断面積AWG	26

プラグインコネクタ、コントローラ側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	50
接続電線断面積AWG	26

サポートするコントローラ

コントローラ	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- 適切なI/Oカード	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7 321-1BL00-0AA0
	6ES7 322-1BL00-0AA0
	6ES7 323-1BL00-0AA0
	6ES7 331-7NF00-0AB0
	6ES7 331-7PF01-0AB0
	6ES7 331-7PF11-0AB0
	6ES7 350-2AH01-0AE0
	6ES7 357-4AH01-0AE0
	CPU 314C-2DP
	6ES7 332-5HF00-0AB0
	6ES7 331-7NF10-0AB0
	6ES7 331-1KF01-0AB0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP
コントローラ	SIEMENS S7-400
- 適切なI/Oカード	6ES7 421-1BL01-0AA0
	6ES7 421-7BH01-0AB0
	6ES7 421-7DH00-0AA0
	6ES7 422-1BL00-0AA0
	6ES7 422-7BL00-0AB0
	6ES7 431-0HH0-0AB0
	6ES7 431-1KF00-0AB0
	6ES7 431-1KF10-0AB0
	6ES7 431-1KF20-0AB0
	6ES7 431-7KF00-0AB0
	6ES7 431-7KF10-0AB0
	6ES7 431-7QH00-0AB0

ケーブル - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163

技術データ

サポートするコントローラ

	6ES7 432-1HF00-0AB0
コントローラ	Schneider Electric MODICON TSX QUANTUM
- 適切なI/Oカード	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 353
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
	EHC 105
	EHC 202
コントローラ	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- 適切なI/Oカード	1756-IA16I
	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IB32
	1756-IH16I
	1756-OB32
	1756-IF8
	1756-IF16
	1756-HSC
	1756-M02AE
コントローラ	ALLEN-BRADLEY PLC 5
- 適切なI/Oカード	1771 IBN
	1771 OBN
コントローラ	HONEYWELL Experion PKS C200
- 適切なI/Oカード	TC-IDK 161
	TC-IDX 161
	TC-IDJ 161
	TC-IDD 321

ケーブル - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163

技術データ

サポートするコントローラ

	TC-ODD 321
	TC-IAH 161
コントローラ	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- 適切なI/Oカード	1746 OA16
	1746 OW16

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27249205

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

ケーブル - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163

認証

提出した認証

認証の詳細

EAC
