

UVP zzgl. MwSt\* : 328,00 EUR



### Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iQuick PRD
Produkt oder Komponententyp	Blitzstromableiter mit steckbarem Schutzmodul
Kurzbezeichnung des Geräts	iQuick PRD
Geräteanwendung	Verteilung
Beschreibung der Pole	3P + N
Fernsignalisierung	Mit
Zusammens. d. Signalkontakte	1 SD (1 W)
Typ. d. Überspannungsableiters	Elektrisches Verteilungsnetzwerk
Erdungssystem	TN-S TT

### Zusatzmerkmale

Typ der Überspann.Abl.-Klasse	Typ 2
Technol. d. Überspannungsabl.	MOV + GDT
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
[I <sub>n</sub> ] Nennentladestrom	Gleichtakt : 20 kA L/PE Gleichtakt : 20 kA N/PE Differentialmodus : 20 kA L/N
[I <sub>max</sub> ] maximaler Entladestrom	Gleichtakt : 40 kA L/PE Gleichtakt : 40 kA N/PE Differentialmodus : 40 kA L/N
U <sub>c</sub> max. Dauerbetriebsspannung	Gleichtakt : 264 V N/PE Gleichtakt : 350 V L/PE Differentialmodus : 350 V L/N
Spannungsschutzpegel U <sub>p</sub>	<= 1.5 kV Typ 2 Gleichtakt L/PE <= 1.5 kV Typ 2 Gleichtakt N/PE <= 2.5 kV Typ 2 Differentialmodus L/N

Trennschalter-Gerätetyp	Integrierter Trennschalter - Icu 20 kA
[Iscr] Kurzschlussbemessungsstrom	20 kA
Signalkreissspannung	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	Hutschiene
9-mm-Raster	14.7
Höhe	94 mm
Breite	131.5 mm
Tiefe	75.9 mm
Produktgewicht	0,86 kg
Farbe	Weiß ( RAL 9003 )
Antwortzeit	<= 25 ns
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme, Unterseite 2,5-25 mm <sup>2</sup> Einfachanschlussklemme, oben 2,5-35 mm <sup>2</sup>
Anzugsmoment	2,5 Nm

## Montage

Standards	EN 61643-11 : 2012 IEC 61643-11 : 2011
Produktzertifizierungen	CE
Qualitätslabel	NF KEMA-KEUR
Schutzart (IP)	An der Vorderseite : IP40 entspricht IEC 60529 Integriert : IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK05 entspricht IEC 62262
Relative Feuchtigkeit	5-90 %
Aufstellungshöhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------