

Außenleiter / outer conductor  
 Innenleiter / inner conductor  
 Isolerung / insulator  
 Dichtung / gasket  
 Crimprohr / crimp ferrule

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 NBR  
 SF Cu w



Cu2Ni5  
 Cu1Ni2Au0.8  
 Ni5

Kabel / cable

G 1 : 7806 Belden, 9907 Belden, HPF 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX195

Montage / assembly

A3705 / Z004

b	16172	08.12.04	BJ	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	17.03.	MA		
				gepr./appr.	19.03.04	BJ	Oberfläche/ finish	
				Norm./stand.				
a	15842	19.04.04	MA	Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	R-TNC-Kabeleinbaubuchse R-TNC Bulkhead Jack (a)			
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
				K	J01011R0000			
				Ersatz für/ replaces				