

Inserts 12 pôles EPIC® SIGNAL M23

Inserts pour connecteurs circulaires M23

Traitement universel des inserts M23 via différentes unités de conditionnement

Entièrement confectionné avec contacts à souder ou non occupé pour confection individuelle avec contacts à sertir ou à souder



Applications

Ingénierie industrielle

Mesure et contrôle

Construction d'appareils

Caractéristiques techniques

Tension nominale (V):	selon IEC 61984 : 100 V
Tension de choc nominale:	1,5 kV
Courant nominal (A):	7 A
Résistance de passage:	< 4 mOhm
Classification:	ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438 ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
Contacts:	Laiton plaqué or
Nombre de contacts:	12
Types de raccordement:	Raccord à sertir : 0,14 - 1,0 mm ² Raccord à souder : jusqu'à 1,0 mm ²
Cycle d'application mécanique:	100
Plage de température:	-25°C à +125°C
Testé VDE:	Certification du contrôle de production : VDE-REG. no C24 (selon EN 61984, SELV selon DIN VDE 0100-410 doit être garanti) UL, numéro de dossier : E249137
Degré de pollution:	3



Inserts 12 pôles EPIC® SIGNAL M23

Remarque

Les inserts conviennent aussi bien pour les contacts mâles que pour les contacts femelles. Pour une liaison complète, vous avez besoin en même temps d'une partie P et d'une partie E. Partie P = rotation à gauche, partie E = rotation à droite
Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

**Inserts 12 pôles EPIC® SIGNAL M23**

Numéro d'article	Description de l'article	Inserts	Contacts inclus	Disposition des pôles
Inserts 12 pôles, partie P = rotation à gauche (antihoraire)				
73002712	P-Part	Non occupé		12
73002713	P-Part	Non occupé		12
73002714	P-Part	+ contacts mâles à souder	12	12
73002715	P-Part	+ contacts mâles à souder	12	12
73002716	P-Part	+ contacts femelles à souder	12	12
73002717	P-Part	+ contacts femelles à souder	12	12
Inserts 12 pôles, partie E = rotation à droite (horaire)				
73002718	Partie E	Non occupé		12
73002719	Partie E	Non occupé		12
73002720	Partie E	+ contacts mâles à souder	12	12
73002721	Partie E	+ contacts mâles à souder	12	12
73002722	Partie E	+ contacts femelles à souder	12	12
73002723	Partie E	+ contacts femelles à souder	12	12

Inserts 12 pôles EPIC® SIGNAL M23



Inserts 12 pôles EPIC® SIGNAL M23

