

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA TORX® - ATTACCO 1/4"

660 TX

ISO 1173



- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

Dettagli famiglia

Codice	n°	L mm
U06600301	T6	25
U06600302	T7	25
U06600303	T8	25
U06600304	T9	25
U06600305	T10	25
U06600306	T15	25
U06600307	T20	25
U06600308	T25	25
U06600309	T27	25
U06600310	T30	25

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice
n°
L mm

U06600311

T40

25

Serie / Configurazioni

Articoli



519/690C28 - Modulo in termoformato assortito (28 pz)



606 1/4 SK - Assortimento inserti con cricchetto reversibile - mini kit (31 pz)



690 1/4 C28 - Assortimento in cassetta di ABS con inserti per avvitatura (28 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.