



Sac de 100 écrous HM12 - finition EZ

REF. 8 016 31

EHM

LEGRAND CABLE
MANAGEMENT

88,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Sac de 100 écrous HM12 - finition EZ

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition Ez
- Electrozingage dépôt électrolytique à base de zinc
- Compatible avec les vis $\varnothing 12$, TF $\varnothing 12$ et les RM $\varnothing 12$.
- Filetage métrique ISO

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché. Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multclip BFC pour fixation sans vis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier
Qualité du matériau	Autre
Type de traitement de la surface	Galvanisé/électrogalvanisé
Taille de filetage (métrique)	12
Dimension du filetage en pouces	Autre
Largeur de clé	19 mm
Hauteur	10 mm
Sans halogène	Non
EAN/Gencode	3599078016312

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.