

PNOZsigma - appareils de base

Surveillance de sécurité des arrêts d'urgence, des protecteurs mobiles et des commandes bimanuelles



PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

Référence: 750102

- Type: **PNOZ s2**
- Possibilités d'application: **Protecteurs mobiles , Surveillance d'arrêts d'urgence non temporisée , Détecteur de position**
- Catégorie vers: **EN 954-1**
- Valeur SIL:
- Normes: **VDE 0113-1 , EN 954-1 , EN 60204-1 , EN 62061**
- Homologations: **BG , CCC , UL/cUL en cours**
- Modes de fonctionnement: **démarrage manuel , monocanal , démarrage manuel auto-contrôlé , démarrage automatique**
- Durées réglables:
- Nombre de contacts de sécurité non temporisés: **3**
- Nombre de contacts de sécurité temporisés:
- Nombre de contacts d'information: **1**
- Nombre de contacts d'information temporisés:
- Nombre de sorties statiques: **1**
- Catégorie stop: **0**
- Tension d'alimentation [V]: **24**
- Plage de tension d'alimentation:
- Type de tension d'alimentation: **DC**
- Courant max. pour DC1: **8,0 A**
- Puissance absorbée AC:
- Puissance absorbée DC:
- Dimension hauteur: **96,0 mm**
- Dimension largeur: **17,5 mm**
- Dimension profondeur: **120,0 mm**
- Dimension hauteur (pouces): **3.78"**
- Dimension largeur (pouces): **0.69"**
- Dimension profondeur (pouces): **4.72"**
- Poids brut: **215 g**
- Poids net: **170 g**
- Température d'utilisation en °C: **-10 - 55 °C**
- Type de bornier: **Borne à vis**
- Type de bornier: **débrochable**
- Référence: **750102**