Premium 898.52 mm x 12/14 Tpi - 25 pcs

LAME BIMETALLICHE A PASSO MULTIPLO 898.52 X 12.7 X 0.51 MM (M18 COMPACT)

- Lame bimetalliche a passo multiplo con denti in acciaio ad alta velocità Matrix II con 8% di cobalto, 3 volte più durature. Richiedono meno cambi di lama.
- Tagli rapidi e puliti.
- Ottimizzato per seghe a nastro a batteria: più tagli per carica.
- Adatto per il taglio: ferro angolare, tubo zincato e acciai duri come ghisa e acciaio INOX.



Article Number	48390616
Materials suited for	Ghisa|Acciaio inox|Angle Iron|Galvanised Pipe
Quantità confezione	25
Spessore parete (mm)	4 - 8