Datenblatt:

Quartz-Schaltuhr T Tagesprogramm DIN

Quartz-Schaltuhr T Tagesprogramm DIN



Artikelnummer	12H4701
EAN	3250617201087
Einheits Nr.	533179500
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	8.0 x 10.0 x 8.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.185 Kg
Ursprungsland	FR
Zolltarifnr.	91070000

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	elektromechanische Tagesschaltuhr mit Gangreserve
Marke	HAGER
Modell	EH111
Befestigungsmöglichkeit	DIN-Schiene
Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
elektrische Lebensdauer - in Zyklen	min. 50000
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1 - 4 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1 - 4 mm2
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1 - 4 mm2
Produktefarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-10...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	mit integriertem Akku für Gangreserve
Zusatzfunktionen	Uhrentyp: Tagesuhr (Programmzyklus: 24 Std. / kürzeste Schaltzeit: 15 min.)
Zusatzfunktionen	Kompaktleuchtstofflampen max. 200W / Glühlampen max. 900W
Produkthöhe	90 mm
Produktbreite	54 mm
Produkttiefe	75 mm
Gewicht netto	0.180 Kg

Merkmal	Bezeichnung
Verpackungsart	Kartonbox