



NOTES:

- PRODUCT SPEC, :108-5302
- APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□ (*20-#16AWG)
 : 175149-□ (*25-#22AWG)
- MATING CONN, P/N
PLUG HSG: 176276-□
REC CONTACT: 175152-□ (*20-#16AWG)
 : 175151-□ (*25-#22AWG)
- INSTRUCTION SHEET : IS-503J

注:

- 適用製品規格 : 108-5302
- 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト : 175150-□ (*20-#16AWG)
 : 175149-□ (*25-#22AWG)
- 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング : 176276-□
リセ・コンタクト : 175152-□ (*20-#16AWG)
 : 175151-□ (*25-#22AWG)
- 取扱説明書 : IS-503J

回路番号 (CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	9	176287-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	9	176287-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 BY AMP (Japan) LTD.		AMP 日本電気株式会社 Tokyo, Japan	
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH) ---	名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ S極 3.95mmピッチ キャップ・ハウジング (3列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 9 Pos (TPL ROW)	
DR. Y. NARISAWA 11/19	DE. <i>cr. Shide 1/9'90</i>	SIZE A3	LOC J
CHK. <i>Y. Narisawa 1/9'90</i>	APP. <i>D. Oono 1/9'90</i>	尺度 (SCALE)	REV. B
LTR 改訂 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
SHEET 1 OF 1		C-176287	