


訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当	お客様用図面
△ 01.10.17			△			
△ 05.5.12	±から+に変更	新井	△			
△			△			



端子記号記載図

( ) 寸法：参考値

8	端子ねじ	3	黄銅 M4.5(丸平ダブル)
7	グリップ	2	軟鋼 亜鉛メッキ、黒色クロメート処理
6	刃 B	1	黄銅
5	刃 A	1	黄銅
4	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
3	ゴムカバー	1	耐候性ゴム 黒色
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂
部番	部 品 名	箇 数	摘 要

特定電気用品適合品	
電線接続方式：圧着端子式、引締式	
適用圧着端子：R5.5-5	
適用電線：2CT, 2RNCT, 3心, 5.5mm <sup>2</sup>	
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器	
定 格	NEMA規格 接地形2P 30A 125V
製 品 名	引掛形さし込みプラグ
型 番	<b>3312R-L5</b>

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1	第 3 角 法	図 番	客 3 1 3 0 0
新井	本	小池				アメリカーン電機株式会社	発 行	00年 12月 4日
04.4.27	04.6.3	00.12.4	10.8.2					