M18 F2LM46-802

TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 46 CM DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™

- Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 46 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Design compatto, per massima manovrabilità negli spazi ristretti
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta (60l) o scarico laterale
- La Modalità Turbo consente di alternare tra la potenza di picco continua ed eccezionale per la migliore qualità di taglio e la regolazione automatica della velocità della lama in base alla potenza richiesta per una maggiore efficienza.
- Sistema semovente con 5 impostazioni della velocità, fino a 6.5 km/h
- Controllo della velocità semplice e intuitivo
- Funziona con 2 batterie da 18V in serie, per massima potenza e prestazione (2 x 18V = 36V)
- In grado di tagliare fino a 1.600 m^2 con due batterie M18™ HIGH OUTPUT™ da 8.0 Ah (misurato rimuovendo 2,5 cm di erba a 4 km/h)
- Luce frontale per massima precisione di tagli
- Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio in 7 posizioni: 2.5 cm - 10 cm, per differenti tipologie di erba
- Maniglia pieghevole per trasporto e stoccaggio semplici e comodi
- Include tappo mulching, sacco di raccolta da 60l e accessorio per scarico laterale
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità lama (min_)	3800
Diametro di taglio cm	46
Ruota anteriore (⌀ cm)	18.8
Ruota posteriore (⌀ cm)	23.8
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)
Kit incluso	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M18 DBSC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933499215