












Zubehör optional / accessories optional



M / scale 1:5



Layoutvorschlag
recommended layout



Standardverpackung: Karton 084115 und Gefache 084108
packaging: cardboard box 084115 and separator 084108

Verpackungseinheit: 25 St.
packaging unit: 25 pcs

Fehlende Masse und Angaben siehe IEC 807-2 (DIN 41652)
Missing information and dimensions according to IEC 807-2 (DIN 41652)

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen
Additional indications according to production documentation

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 474238
Part marking according to specification 474238

Kontaktoberfläche anschlussseitig: verzinkt
terminals: tin plated

Anschlusslänge variabel von 2-3,6 mm / terminal length from 2-3,6 mm

* Toleranz / Tolerance:

- Anschlusslänge 3,6 ±0,5 /terminal length 3,6 ±0,5
- gekürzte Anschlusslänge 2-3,2 ±0,3 /shortened length 2-3,2 ±0,3

Gewindebolzen threaded bolt	003598	237	2,54	3,6	B#4	6,4	3,7	3,2	25	
	003599				BM3					
Nietmutter/ riveted nut	003601	237	2,54		NM#4	-	3,7			
	003600				NMM3					
Rohrniet / rivet	003644	237	2,54		ROKL	-	3,8			
	013305	137								
Zubehör accessories	Ident.-Nr. part-no.	Anford.- stufe class	Reihen- abstand distance between rows	A* Anschluss- länge terminal length	Zubehör accessories	HS Einbaumaß Steckseite mounting height mating side	HA Einbaumaß Anschlußseite mounting height terminal side	Sonderausführung special	D Layout layout	VPE pack. unit

Dimension Nr. 1 - 50
not assigned dimension no.: 5-9, 17-24, 30-39, 48, 49,

Replacement for drawing
number 003884
from 17.03.2004

b	0007-16	29.01.2019	Fuchs
Index	Modification Nr.	Date	Name

01	Datenübernahme		12.02.2020	Wiederkehr
Index	Änderung/change		Datum/date	Name
Gewicht/weight:		Werksstoff/material:	Oberfläche mm²/surface mm²:	
Maßstab/scale: 2:1		Maßangaben in/dimensions units: mm	Veredelung/refinement:	
Toleranzen/tolerances		Datum/date	Name	Benennung/name
ISO 2768-mK		Bearbeiter/drawn: 16.12.2014	Fuchs	TMC-S 09 LP03 BA 6,7
ISO 8015		Geprüft/checked: 17.12.2014	Hokemier	TMC-S 09 LP03 type 6,7
Projektion/projection		Zeichnungs-Nr./drawing number		
		324316		
PROVERTHA® CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS		Blatt/sheet		
Kd.-Zg./custom-drawing:		1/1		
		Ersatz fuer/substitute to:		