

ADAM-6520 ADAM-6521 ADAM-6541 ADAM-6542

5ポート産業用10/100 Mbpsイーサネット・スイッチ
光ファイバ対応5ポート産業用10/100 Mbpsイーサネット・スイッチ
イーサネット-to-マルチ・モード光ファイバ・コンバータ
イーサネット-to-シングル・ストランドWDM光ファイバ・コンバータ



ADAM-6520

ADAM-6521



ADAM-6542

ADAM-6541



仕様

- 規格 IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- LAN ADAM-6520: 10/100Base-T規格ネットワーク
ADAM-6521: 10/100Base-T & 10/100Base-FX規格
- 通信距離 イーサネット: 100 m、マルチ・モード・ファイバ:
最大2 km (ADAM-6521)
- 通信速度 ADAM-6520: 最大10/100 Mbps
ADAM-6521: 4 x 10/100 Mbpsおよび
1 x 100 Mbps (ファイバ)
- コネクタ ADAM-6520: RJ-45, ADAM-6521: 4 x RJ-45および
1 x ファイバ (SCタイプ)
- LEDインジケータ 電源, 10/100 Mbps
- 電源入力 非安定10~30 V_{DC}
- 電力消費 2.4 W @ 24 V_{DC}
- ケース キャプティブ・マウント・ハードウェア対応ABS
- 稼働温度 -10~65℃
- 非稼働温度 -20~80℃
- 稼働湿度 20~95% (結露なきこと)
- 非稼働湿度 0~95% (結露なきこと)

注文情報

- ADAM-6520 5ポート産業用10/100 Mbpsイーサネット・
スイッチ
- ADAM-6521 ファイバ・ポート付5ポート産業用
10/100Mbpsイーサネット・スイッチ

仕様

- 規格 IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
- LAN 10/100Base-TX, 100Base-FX
- 通信距離 イーサネット: 100 m
光ファイバ:
ADAM-6541: マルチ・モード: 最大2 km、
シングル・モード: 最大20 km
ADAM-6542: 最大20 km
最大100 Mbps
- 通信速度 最大100 Mbps
- コネクタ 1 x RJ-45
1 x SCタイプ光ファイバ・コネクタ (ADAM-6541,
ADAM-6542/W13, ADAM-6542/W15)
1 x STタイプ光ファイバ・コネクタ
(ADAM-6541/ST)
- LEDインジケータ 電源、フルリンク (100Base-FX)、100/10 M
イーサネット (ADAM-6541)
電源、リンク (100Base-FX)、100/10 M
イーサネット (ADAM-6542)
- 電源入力 非安定10~30 V_{DC}
- 電力消費 3 W @ 24 V_{DC}
- 絶縁保護 1,500 V_{RMS} (イーサネット・ポート)
- ケース IP30、ABS+PC (堅牢な取り付け用ハードウェア
をサポート)
- 取り付け方法 DIN 35レール、スタック、壁掛け

保護

- 稼働温度 -10~65℃スタック: -10~60℃
- 非稼働温度 -20~80℃
- 稼働湿度 20~95% (結露なきこと)
- 非稼働湿度 0~95% (結露なきこと)

注文情報

- ADAM-6541 10/100 Base-TXイーサネット-to-100 Base-FX
マルチ・モードSCタイプ光ファイバ・コンバータ
- ADAM-6541/ST 10/100 Base-TXイーサネット-to-100 Base-FX
マルチ・モードSTタイプ光ファイバ・コンバータ
- ADAM-6542/W15 10/100Base-TXイーサネット-to-100Base-FX
WDMシングル・ストランド光ファイバ・コンバー
タ (Tx:1550nm, Rx:1310nm)
- ADAM-6542/W13 10/100Base-TXイーサネット-to-100Base-FX
WDMシングル・ストランド光ファイバ・コンバー
タ (Tx:1310 nm, Rx:1550nm)