

MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー



1116145

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1116145>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ケーブルマーカー、ロール、白/黒、ラベリングなし、ラベリング可能 : THERMOMARK GO、ケーブル径範囲: 6 ... 115 mm、取付けタイプ: 結束バンドで組立て、個別ラベル数: 186、テキストフィールドの高さ: 7 mm、テキストフィールドの幅: 20 mm

製品説明

MM-WMTB...導体マーカーは穴開け加工済でケーブルタイを用いて導体に取り付けられています。

特長

- 打ち抜き加工済形状により簡単で便利に使用可能
- 革新的な材料構成により、各ラベルを印字できるため無駄がなくなります。
- 簡単で効率的な材料カートリッジシステム：印字用材料と対応するインクリボンを含む
- レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
- ケーブルマーカーは結束バンドで非常に簡単に取付けられます。あるいは、この方法で大量の導線を束ねることも可能
- 熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション

販売用データ

アイテム番号	1116145
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG221E
GTIN	4063151041175
1個あたりの重量（梱包を含む）	82.9 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	82.9 g
関税率	96121010
生産国	CN

MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー



1116145

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1116145>

技術データ

製品特性

製品ライン	電線マーキング
マーキング	
個別ラベル数	186
一列あたりの個別ラベル数	1
識別テクノロジ	熱転写

寸法

幅	23 mm
高さ	17 mm
材質強度	0.12 mm

外形寸法

外径	>= 6 mm
----	---------

Text field

テキストフィールドの幅	20 mm
テキストフィールドの高さ	7 mm

材料仕様

フォイル強度	125 µm
色	マルチカラー
	白 (RAL 9010)
	黒 (RAL 9005)
部材	ポリエステル
コンポーネント	シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー

ケーブル／ライン

ケーブル外径	6 mm ... 115 mm
--------	-----------------

環境条件と実際の条件

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験	試験合格
-------------------------	------

抗紫外線	
仕様	ISO 4892-2:2013-03 (に準拠)
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

印字の拭取り耐性	
仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)

MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー



1116145

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1116145>

イソプロピル [CAS No. 67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格
水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格

二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

仕様	DIN 50018:2013-05
試験結果	試験合格
気候レベル	AHT 1.0 S
サイクル	2

塩水噴霧試験

仕様	DIN EN 60068-2-11:2000-02
試験結果	試験合格

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 120 °C
推奨周囲温度（保管時／輸送時）	23 °C
推奨湿度（保管時／輸送時）	50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨)
貯蔵期間	24か月

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

取付け

取付けタイプ	結束バンドで組立て
--------	-----------

MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー



1116145

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1116145>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー



1116145

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1116145>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp