

锂电池/钠离子电池 UN38.3 试验概要 Test Summary

项目编号: PEKGZ202501162865

单位信息 Company Information					
委托单位 Consignor		湖南立方新能源科技有限责任公司 湖南省株洲市天元区创业大道 128 号天易科技城自主创业园 J 地块 电话/Tel: 0731-2221-6802 邮箱/Mail: yli@lifuntech.com			
生产单位 Manufacturer		东莞市丰晖电子有限公司 广东省东莞市清溪镇横窝二街 2 号 电话/Tel: 13790347556 邮箱/Mail: 839270172@qq.com 网址/Website: dglian Cheng.1688.com			
测试单位 Test Lab		深圳诚测检测技术有限公司 广东省深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路 25 号厂房 101 (1-3 层) 电话/Tel: 0755-23707853 邮箱/Mail: lab@ccjctek.com 网址/Website: www.ccjctek.com			
电池信息 Battery Information					
名称 Name	可充式锂离子聚合物电池 Rechargeable Li-ion Polymer Battery		电池/电芯类别 Battery/Cell Classification		单电芯锂离子电池 Single Cell Li-ion Battery
型号 Type	682947		商标 Trademark		/
额定电压 Normal Voltage	3.87V		额定容量 Rated Capacity		1550mAh
额定能量 Watt-hour rating	5.9985Wh		外观/Appearance		银色近长方体 Approximate Silver Cuboid
质量/Mass	20.66g		锂含量/Li Content		不适用 N/A
测试信息 Test Information					
测试报告编号 Test Report Number	CCJC20242036401		测试报告签发日期 Date of Test Report		2025-01-13
测试标准 Edition of UN Manual of Tests and Criteria Used	联合国《试验和标准手册》(第 8 版) 38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3				
T.1: 高度模拟 Altitude Simulation	通过 Pass	T.2: 温度试验 Thermal Test	通过 Pass	T.3: 振动 Vibration	通过 Pass
T.4: 冲击 Shock	通过 Pass	T.5: 外部短路 External Short Circuit	通过 Pass	T.6: 撞击/挤压 Impact/Crush	通过 Pass
T.7: 过度充电 Overcharge	通过 Pass	T.8: 强制放电 Forced Discharge	通过 Pass		
UN38.3.3.1(f)或/or UN38.3.3.2(d)	不适用 N/A		UN38.3.3.1(g) 或/or UN38.3.3.2(e) 不适用 N/A		
签名 Signatory	张 国 梁 Zhang Guoliang			签发日期 Issued Date	2025-01-16
职务 Title	检验员 Inspector: 张国梁 Zhang Guoliang				