

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Relaissockel PR2-B, für Industrirelais REL-IR mit 2- oder 4-Wechslern, 1/3-stöckige Ausführung, Schraubanschlüsse, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5

Ihre Vorteile

- ✓ Relaishaltebügel mit Beschriftungsfeld und Auswurffunktion
- ✓ Steckbare Eingangs-/Entstörmodule



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 933807
GTIN	4017918933807
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	73,070 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	81,120 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Technische Daten

Maße

Breite	27 mm
Höhe	78,5 mm
Tiefe mit Haltebügel	86 mm (EL2-P35)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 85 °C

Anschlussdaten Eingangsseite

Benennung Anschluss	Eingangsseite
---------------------	---------------

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Technische Daten

Anschlussdaten Eingangsseite

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14
	2 Leiter gleichen Querschnitts

Anschlussdaten Ausgangsseite

Benennung Anschluss	Ausgangsseite
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14
	2 Leiter gleichen Querschnitts

Allgemein

Nennspannung U _N	300 V AC/DC
Nennstrom I _N	12 A
Farbe	grün
Einbaulage	beliebig

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27371603
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails


CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	255476
-----	--	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
----------------	--	---	---------------

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Approbationen



Zubehör

Zubehör

Haltebügel

Haltebügel - EL2-P35 - 2833592



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und integrierter Gerätekenzeichnungsfäche (8 x 25 mm), passend für Relaissockel PR2, für 35 mm hohe Industrirelais

Markierungsmaterial

Kennzeichnungsschildchen - MP 2 - 2833644



Geräte-Kennzeichnungsschild, Beschriftungsfläche 9 x 25 mm

Notwendiges Zubehör

Einzelrelais - REL-IR/LDP- 12DC/2X21 - 2834012



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 12 V DC

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Zubehör

Einzelrelais - REL-IR/LDP- 24DC/2X21 - 2834025



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 24 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDP-110DC/2X21 - 2834041



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 110 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDP-125DC/2X21 - 2834960



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 125 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDP-220DC/2X21 - 2834957



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 220 V DC

Einzelrelais - REL-IR/L- 24AC/2X21 - 2834054



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung 24 V AC

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Zubehör

Einzelrelais - REL-IR/L-120AC/2X21 - 2834067



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung 120 V AC

Einzelrelais - REL-IR/L-230AC/2X21 - 2834070



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung 230 V AC

Einzelrelais - REL-IR/LDM- 12DC/2X21 - 2834151



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1-, A2+, Eingangsspannung 12 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDM- 24DC/2X21 - 2834164



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1-, A2+, Eingangsspannung 24 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDM- 48DC/2X21 - 2834177



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1-, A2+, Eingangsspannung 48 V DC

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Zubehör

Einzelrelais - REL-IR/LDM-110DC/2X21 - 2834180



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1-, A2+, Eingangsspannung 110 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU - 2834083



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 12 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDP- 24DC/4X21AU - 2834096



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 24 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDP-110DC/4X21AU - 2834119



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 110 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDP-125DC/4X21AU - 2834313



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 125 V DC

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Zubehör

Einzelrelais - REL-IR/LDP-220DC/4X21AU - 2834973



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 220 V DC

Einzelrelais - REL-IR/L- 24AC/4X21AU - 2834122



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 24 V AC

Einzelrelais - REL-IR/L-120AC/4X21AU - 2834135



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 120 V AC

Einzelrelais - REL-IR/L-230AC/4X21AU - 2834148



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 230 V AC

Einzelrelais - REL-IR/LDM- 12DC/4X21AU - 2834193



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1-, A2+, Spulenspannung: 12 V DC

Relaissockel - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Zubehör

Einzelrelais - REL-IR/LDM- 24DC/4X21AU - 2834203



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1-, A2+, Spulenspannung: 24 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDM- 48DC/4X21AU - 2834216



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1-, A2+, Spulenspannung: 48 V DC

Einzelrelais - REL-IR/LDM-110DC/4X21AU - 2834229



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1-, A2+, Spulenspannung: 110 V DC
