

## 100.02.080 6 bar 0...120°C G 1/2 B

### Thermomanomètre

Numero articolo: 46853843

Quantità: 1 pz.

Codice d'ordine: 100.02D-BG360C1F-AGDB-AJZZ -A1Z~~ZZZZZZZZ~~-  
LABEL-E01DE-ZZZZZ

Panoramica: 100.02.080 6 bar 0...120°C G 1/2 B

Position du raccord: arrière centré

Boîtier: plastique noir

Voyant: Plastique, clippé

Arc de cercle / segments: bleu - pression / rouge - température

\*WIKA\*

Dettagli: Thermomanomètre

Type: 100.02

Diamètre: 080 mm

\*\*Absperrventil: Valve de bloc

Raccordement process: G 1/2 B

Position du raccord: arrière centré

unité de pression: bar

Type d'étendue de mesure: pression positive

Etendue de mesure: 0...6 bar

unité de température: °C

Etendue de mesure: 0 °C ... 120 °C

Boîtier: plastique noir

Voyant: Plastique, clippé

Arc de cercle / segments: bleu - pression / rouge - température

logo du fabricant: \*WIKA\*