SCHEDA PRODOTTO
ARTICOLO: 12686FRFE

RUOTA B 200X50/60 CRS SFP M22 F.14 +FR




Serie Ruota B

Ruote con anello in gomma nera e dischi in lamiera saldata, disponibili con cuscinetti a sfere, a rullini o a boccola di nylon.
Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.

Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.
Freno anteriore a doppia azione, total stop.
Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 12-14mm.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		3,430 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	240 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12-14
Disassamento	F	59 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		230 kg

Articoli correlati

Ricambio ruota: 12086
Versione base: 12686FE
Versione con parafili: 12686PFFE
Versione con parapiedi: 12686PPFE
Versione con freno anterire e parafili: 12686FRPFFE
Versione con freno anteriore e parapiedi: 12686FRPPFE

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico. (sales@lagspa.it).**