

4-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen / Backplane

Product ID: HSB4SATSASBA



Das entnehmbare 4-Laufwerks-Backplane HSB4SATSASBA erleichtert das schnelle und einfache Einsetzen und Entnehmen von Laufwerken durch Verwandlung eines 5,25-Zoll-Schachts in eine Hot-Swap-fähige Schnittstelle für bis zu vier 3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten (HDD).

Für zusätzliche Vielseitigkeit kann der Hot Swap-Schacht als Schnittstelle mit SATA I/II/III- und SAS I/II-Festplatten dienen und ist somit eine ideale Lösung für Enterprise-Systemanwendungen.

Um Laufwerke schnell und sicher zu installieren und zu entfernen, verfügt der Backplane über Auswurfhebel und ein Schlüsselsperrendesign. Zur Vermeidung von Laufwerksausfällen bietet der Schacht Laufwerkskühlung mit integriertem Lüfter und hervorragende Wärmeableitung dank eines belüfteten, soliden Aluminiumgehäuses.

Der HSB4SATSASBA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Imaging - Verwenden Sie für neue System-Builds oder -Konfigurationen den Hot Swap-Schacht im Mastersystem, um schnell das Windows-Betriebssystem auf mehrere leere Festplatten zu kopieren
- Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht als Wechselsicherungslösung hinzu
- IT-Umgebungen, in den Sie schnell Festplatten einsetzen und austauschen müssen ohne dass ein externes HDD-Gehäuse benötigt wird
- Lokale Datensicherung als sichere Alternative zum Cloud-Speicher

Features

- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Schlüsselsperrendesign
- Integrierter Lüfter
- 4-Laufwerksschacht-Design
- Wird in drei 5,25-Zoll-Laufwerksschächten installiert
- Einschubloses Design für einfacheres Hot-Swapping
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)
- Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
- UL94 V0-Entflammbarkeitswert

Hardware	Warranty	2 Years	
	Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	4	
	Anzahl von Laufwerken	4	
	Gebläse	1 - 70 mm	
	Laufwerkgröße	3.5in	
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar	
	Laufwerktyp	SAS & SATA	
	Lüfter	Ja	
	Lüfterlagertyp	Hülsenlager	
	Schlüsselsperre	Ja	
Schnittstelle	SATA		
	SAS		
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s	
	Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 6 TB und 7200 U/min	
Steckverbinder	Hostanschlüsse	2 - SATA-Strom (15-polig) Buchse 4 - SATA (7-polig, Daten) Buchse	
	Laufwerksteckverbinder	4 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse	
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required	
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Entflammbarkeitswert: UL94 - V0	
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Ein-/Aus-LED 1 - Aktivitäts LED Laufwerk 1 1 - Aktivitäts LED Laufwerk 2 1 - Aktivitäts LED Laufwerk 3 1 - Aktivitäts LED Laufwerk 4	
	Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
		Feuchtigkeit	5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
		Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
	Physische Eigenschaften	Produktbreite	5.7 in [145 mm]
Produktgewicht		2.9 lb [1.3 kg]	

	Produktgröße	4.9 in [124 mm]
	Produktlänge	7.8 in [197 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.5 lb [1.6 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Einschubloses 3,5-Zoll-SATA/SAS-Mobil-Rack für 4 Laufwerke 8 - Installationsschrauben 2 - Einschubschlüssel 4 - SATA-Kabel 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.