


Série de roues ZS

Roues en fonte avec bandage en polyuréthane souple coulé 87 Sh.A (bleu) avec roulement à billes de précision protégés.
Roue avec roulement à billes.


Série de chape E70

Chapes extra-lourdes E70, platine de fixation en tôle d'acier de forte épaisseur; pivotements axial à billes et roulements à rouleaux coniques.
Finition: piente en bleu.



Données techniques

Diamètre de la roue	D	200 mm
Largeur du bandage	E	50,0 mm
Diamètre siège du roulement à billes	s	47 mm
Diamètre de l'alésage	d	20 mm
Écartement extérieur des roulements	V	54 mm
Poids article		5,900 kg
Longueur du moyeu	L	60 mm
Hauteur totale	H	251 mm
Dimensions extérieures de la platine	AxB	135x110 mm
Entr'axe des trous de fixation	axb	105x75 mm
Entr'axe des trous de fixation	axb	105x80 mm
Diamètre des boulons de fixation	g	M12
Largeur de la fourche	U	60 mm
Capacité de charge		1000 kg



Articles connexés

Remplacement roue: [37030CC](#)
Version avec pare-pied: [37569PP](#)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES / RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS

Les textes cités et notre catalogue complet dans la version la plus actualisée sont disponibles sur notre site web www.lagspa.it. Les dimensions, descriptions, caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les produits illustrés n'impliquent nécessairement ni leur disponibilité en stock ni aucune obligation de notre part quant à l'exécution de leur fourniture. Les essais que nous effectuons se réfèrent à des produits originaux avec leurs accessoires originaux; le remplacement de l'un des éléments par un élément de production différente pourrait ne pas garantir les mêmes résultats et provoque donc automatiquement la déchéance de toutes garanties. **Pour toutes utilisations particulières, nous vous conseillons de vous adresser à notre service technique (sales@lagspa.it).**