



#### Hauptmerkmale

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Baureihe                     | Odace                      |
| Ästhetischer Name            | Odace Styl Pratic          |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen               |
| Anzahl der Reihen            | 1fach                      |
| Abdeckungstyp                | Deckel<br>Elastic membrane |
| Leistungsschaltertyp         | Single                     |
| Verpackungstyp               | Flowpack                   |

#### Zusatzmerkmale

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gehäusevariante                      | Einbau   |
| Befestigungsmodus                    | Einschnappen   |
| Farbton                              | Weiß (RAL 9003)  |
| Oberflächenbeschaffenheit            | Glänzend   |
| Material                             | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)<br>SEBS  |
| Höhe                                 | 102 mm   |
| Breite                               | 91,4 mm  |
| Tiefe                                | 50,3 mm  |
| Produktgewicht                       | 0,043 kg   |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Resistent gegen Alkohol (70 %)<br>Resistent gegen Alkohol (96 %)<br>Resistent gegen A-Milchsäure<br>Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium<br>Resistent gegen verdünnte Bleichmittel<br>Resistent gegen verdünnten Ammoniak<br>Resistent gegen Seifenwasser<br>Resistent gegen Kristallreiniger<br>Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen<br>Beständig gegen Hexan |

#### Montage

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5...50 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 5...45 °C   |
| Normen                           | 2006/95/EC<br>EN 60669-1<br>IEC 60529<br>NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1 |
| Produktzertifizierungen          | LCIE: NF 603415B  |
| Schutzart (IK)                   | IK04  |
| Schutzart (IP)                   | IP44  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| REACH free of SVHC                  | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Toxic heavy metal free              | Ja  |
| Mercury free                        | Ja  |
| Sustainable packaging               | Yes   |
| RoHS exemption information          |  Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |