

Datenblatt:

Timer mechanisch IP55 mit 96 Schaltprogramme

Die mechanische Zeitschaltuhr, ausgestattet mit der IP55 Schutzart, ist strahlwassergeschützt und dadurch bestens für den Einsatz im Freien geeignet. Die Tageszeitschaltuhr mit 24-Stunden- Programm besitzt eine grosse, transparente Schutzabdeckung und es können bis zu 96 Schaltsegmente pro Tag eingestellt werden. Der minimale Schaltabstand beträgt 15 Minuten. Die Zeitschaltuhr ist sehr einfach zu bedienen. Zu Ihrer Sicherheit ist die Steckdose mit einem eingebauten Berührungsschutz ausgestattet.

Artikelnummer 60 00045
EAN 7611007173098
Einheits Nr. 535936109
Einheit STK
Verpackungseinheit 12
Verpackungsmasse 9.0 x 17.0 x 11.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.080 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 91070000



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Timer
Marke	STEFFEN
Modell	mechanisch
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	2300 W
Nennfrequenz	50 Hz
Steckdosentyp	Typ 13 IP55
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Steckertyp	Typ 13 IP55
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Schaltmöglichkeit alle 15 Minuten, 24h Zyklus
Produkthöhe	155 mm
Produktbreite	80 mm
Produkttiefe	100 mm
Gewicht netto	0.070 Kg
Verpackungsart	Blister