



Rapides, performantes... ...imbattables

Les nouvelles prises Programme Mosaic pour goulottes à clippage direct sont un concentré d'innovations :



> Anti-glissement
Évite le glissement involontaire des prises dans le corps de la goulotte



> Anti-arrachement
Résistance à l'effort d'arrachement



> Maintient de l'IP
Assure les exigences normatives avec le maintien de l'IP4X dans les bornes de connexion



> Excellente finition
Masque la découpe du couvercle pour une finition impeccable

prises pour goulottes Programme Mosaic™

Disponible
avril 2008



771 02



771 22



771 90

Emb.	Réf.	
		Prises de courant pour goulottes à clippage direct
		Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes à couvercles 45 mm. Particulièrement adaptées pour installation sur goulotte Programme Mosaic (voir p. 794). Les prises intègrent l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme Connexion par bornes automatiques.
		Prises de courant standard
	2 modules	771 01 2 P + T
10	4 modules	771 02 2 x 2 P + T
10	6 modules	771 03 3 x 2 P + T
10	8 modules	771 04 4 x 2 P + T
5		
		Prises de courant à détrompage
10	2 modules	771 21 2 P + T
10	4 modules	771 22 2 x 2 P + T
10	6 modules	771 23 3 x 2 P + T
10	8 modules	771 24 4 x 2 P + T
5		
		Accessoire pour repiquage rapide
10	771 06	Permet un repiquage simple et rapide entre 2 blocs de prises pour goulotte. Equipé d'un couvercle de finition (voir détail en p. 795).
		Prises RJ45 pour goulottes à clippage direct
5	3 modules	Cat. 6 771 90 FTP - 9 contacts, 2 RJ45, équipée de l'accessoire Soluclip pour montage sur goulotte Programme Mosaic à clippage direct.
5		Cat. 5e 771 80 FTP - 9 contacts, 2 RJ45, équipée de l'accessoire Soluclip pour montage sur goulotte Programme Mosaic à clippage direct.