



Principales

Gamme de produits	Harmony XB2
Fonction produit	Voyant complet
Nom abrégé de l'appareil	XB2B
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Couleur de la capsule	Jaune
Source lumineuse	LED
Culot de lampe	Tout LED
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC, 50/60 Hz

Complémentaires

Montage de l'appareil	Fixing hole: Ø 22.5 mm
Type de signalisation	Permanent ou clignotant
Limites de la tension d'alimentation	0.8...1.1 V AC/DC
Code de comptabilité	XB2B

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à CEI 60356
Degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à IEC 50102

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0913 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques