

MERKMALE

- Perfekt bei starken Vibrationen
- Ausgezeichnete, langlebige Qualität
- Der Nyloneinsatz verformt sich über die Gewinde der Schraube
- Zuverlässig und strapazierfähig
- DIN 7985
- Edelstahl A4 Güte 18/8 (316, S16)

RS Pro, M6, einfache Nyloneinsatz-Sicherungsmutter

RS Best.-Nr. 767-832



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Nylon-Einsteckmuttern von RS Pro sind eine Art Sicherungsmutter mit Nylon-Krageneinsatz, der sich effektiv nicht drehen lässt. Der Kunststoffeinsatz befindet sich am Ende der Mutter und hat einen kleineren Durchmesser als die eingesetzte Schraube.

Allgemeine

Gewindegröße	M6
Typ	Nyloneinsatz
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Einfach
Güte	A4
Anwendungen	Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner, Industriemaschinen, Automobilindustrie

Mechanische

Edelstahlausführung	A4 316
Technische Daten	DIN 7985

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-konform
-----------------------------------	--------------



Material	Finish	Thread Size	Stainless Steel Type	Type	RS Part No.
Stainless Steel	Plain	M3	A2, 304	Nylon Insert	521917
Stainless Steel	Plain	M4	A2, 304	Nylon Insert	521923
Stainless Steel	Plain	M5	A2, 304	Nylon Insert	521939
Stainless Steel	Plain	M6	A2, 304	Nylon Insert	521945
Stainless Steel	Plain	M8	A2, 304	Nylon Insert	521951
Stainless Steel	Plain	M10	A2, 304	Nylon Insert	521967
Stainless Steel	Plain	M12	A2, 304	Nylon Insert	521973
Stainless Steel	Plain	M16	A2, 304	Nylon Insert	275692
Stainless Steel	Plain	M20	A2, 304	Nylon Insert	275709

Material	Finish	Thread Size	Stainless Steel Type	Type	RS Part No.
Stainless Steel	Plain	M3	A4, 316	Nylon Insert	767804
Stainless Steel	Plain	M4	A4, 316	Nylon Insert	767810
Stainless Steel	Plain	M5	A4, 316	Nylon Insert	767826
Stainless Steel	Plain	M6	A4, 316	Nylon Insert	767832
Stainless Steel	Plain	M8	A4, 316	Nylon Insert	767848
Stainless Steel	Plain	M10	A4, 316	Nylon Insert	767854
Stainless Steel	Plain	M12	A4, 316	Nylon Insert	2484539
Stainless Steel	Plain	M16	A4, 316	Nylon Insert	7976377
Stainless Steel	Plain	M20	A4, 316	Nylon Insert	7976386

RS Stock No.	Thread Size
275692	M16
275709	M20
521917	M3
521923	M4
521939	M5
521945	M6
521951	M8
521967	M10
521973	M12
767804	M3
767810	M4
767826	M5
767832	M6
767848	M8
767854	M10
2484539	M12
521939	M5