



130080

Tork Carta ultrasensibile per asciugatura industriale

La robustissima carta Tork ultrasensibile per asciugatura industriale 3 veli multiuso vanta un'assorbenza superiore e protegge le mani dal calore e dallo sporco. Questa carta può essere usata con i dispenser Tork da parete o da terra, realizzati per offrire sicurezza, efficienza e affidabilità grazie alla facilità di caricamento e strappo, nonché alla possibilità di prendere la carta necessaria con una sola mano.

- Questa carta corposa protegge le mani dai frammenti metallici e dal calore
- La fibra robusta e l'elevata capacità assorbente li rendono ideali per rimuovere olio, grasso, lubrificanti e sporco
- Grande durata

Certificazioni prodotto



Informazioni sul prodotto e sulla spedizione

Sistema W1	Qualità Premium	Lunghezza rotolo 255 m
Larghezza rotolo 36.9 cm	Diametro rotolo 39 cm	Numero strappi 750
Lunghezza strappo 34 cm	Diametro interno anima 7.1 cm	Numero veli 3
Stampa No	Numero strappi 750	Goffratura Yes
Colore Blu		

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
Codice EAN	7322540183795	7322540183795	7322540189155
Materiale di imballaggio	none	Shrink	
Pezzi	1	1 (1 CON)	30 (30 TRP)
Unità di trasporto per strato			6
Strati per pallet			5
Peso lordo	5781.5 g	5.8 kg	173.46 kg
Altezza	369 mm	369 mm	1995 mm
Lunghezza	390 mm	390 mm	1200 mm
Larghezza	390 mm	390 mm	800 mm
Peso netto	5645.7 g	5.6 kg	169.37 kg
Volume	56.12 dm ³	56.12 dm ³	1.68 m ³

Prodotti compatibili



652000
Tork Cavalletto da terra bianco/turchese



652008
Tork Cavalletto da terra nero/rosso



652108
Tork Supporto da parete



652100
Tork Supporto da parete